



WNA698

**Collerette lumineuse Cubyko à LED Bleues 12/24V**

**Caractéristiques techniques**

**Capacité**

Nombre de postes	1
Nombre de modules	1

**Matières**

Couleur	Gris
Code RAL	7035
Finition de la surface	Mat
Matière	Thermoplastique
Contient des matériaux recyclés (% du poids total du plastique)	0 %
Traitement	Non traité

**Dimensions**

Hauteur	83 mm
Largeur	83 mm
Profondeur	23 mm
Hauteur de la bande P-touch pour le champ d'étiquetage	0 mm

**Accessoires**

Étiquetés, avec champ d'étiquetage	No
------------------------------------	----

**Installation, montage**

Montage sur	En saillie
Position de montage/connexion	Vertical

**Sécurité**

Indice de protection IP	IP20
Utilisable dans une classe de protection IP plus élevée	IP55 avec couvercle fermé
Résistance aux chocs IK	IK05

**Conditions d'utilisation**

Température de service	-15 - 30 °C
------------------------	-------------

**Textes**

Mode d'installation	Avec fixation par orne/vis
Éclairage	Pour circuit d'éclairage et de surveillance

**Durabilité**

Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui