



WNA699

Collerette double lumineuse Cubyko à LED Blanches 230V

Caractéristiques techniques

Capacité

Nombre de postes	2
Nombre de modules	2

Matières

Couleur	Gris
Code RAL	7035
Finition de la surface	Mat
Matière	Thermoplastique
Traitement	Non traité

Dimensions

Hauteur	154 mm
Largeur	83 mm
Profondeur	23 mm
Nombre d'unités, horizontales	1
Nombre d'unités, verticales	2

Accessoires

Étiquetés, avec champ d'étiquetage	No
------------------------------------	----

Installation, montage

Montage sur	En saillie
-------------	------------

Sécurité

Indice de protection IP	IP20
Résistance aux chocs IK	IK05

Conditions d'utilisation

Température de service	-15 - 30 °C
------------------------	-------------

Textes

Mode d'installation	Pour fixation par vis Pour montage vertical
Éclairage	Avec 2 anneaux d'éclairage électriquement séparés pour applications/ fonctions indépendantes Pour circuit d'éclairage et de surveillance

Durabilité

Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui