



WNA699

cubyko - Aro luminoso duplo branco, 230V

Características técnicas

Capacidade

Número de grupos	2
Número de módulos	2

Materiais

Cor	Cinzento
Código RAL	7035
Acabamento	Mate
Material	Termoplástico
Tratamento	Sem tratamento

Dimensões

Altura	154 mm
Largura	83 mm
Profundidade	23 mm
Número de unidades horizontais	1
Número de unidades verticais	2

Acessórios

Tem campo de etiquetagem	Não
--------------------------	-----

Instalação / montagem

Montagem	Saliente
----------	----------

Índice de proteção

Índice de proteção IP	IP20
Resistência ao impactos IK	IK05

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-15 - 30 °C
------------------------------	-------------

Textos

Modo de instalação	Para fixação por parafuso Para montagem vertical
Iluminação	Com 2 anéis de iluminação separados eletricamente para aplicações/ funções independentes Para iluminação ou monitorização de circuitos

Sustentabilidade

REACH - livre de SVHC	Sim
Conformidade RoHS	Sim