



WL0050



**Prekidač serijski izmjenični, bijeli**

**Tehničke karakteristike**

**Električna struja**

Struja uklapanja/isklapanja 10 AX (100W LED (SBL))

**Instalacija, montaža**

Montiranje na PŽ montaža

**Napon**

Nazivni napon 250 V

**Frekvencija**

Frekvencija 50 - 60 Hz

**Materijali**

Boja Prometna bijela

RAL kod 9016

Obrada površine Sjajno

Materijal Metal  
Plastika

Obrada Neobrađeno

Sadrži reciklirani materijal (% ukupne težine plastike) 0 %

**Identifikacija**

Raspored konstrukcije Osnovni element

**Povezivost**

Vrsta montaže Montaža kralama  
Vijčani spoj

**Kontrole i indikatori**

Broj tipki 2

**Dimenzije**

Dimenzije 71 x 71 mm

Ugrađena dubina 26 mm

Montažna dubina ugradbenih kutija 35 mm

**Sigurnost**

Otpornost na udarce IK IK05

**Električna struja**

Nazivna struja 10 A

**Tekst**

Način instalacije Sa kralama  
Za pričvršćivanje vijcima

Rasvjeta Bez neonske svjetiljke

Taster Ne

**Održivost**

Usklađeno sa RoHS Da