



LF4009009016

## Goulotte 40090 blanc

### Caractéristiques techniques

#### Dimensions

|                    |                             |
|--------------------|-----------------------------|
| Hauteur            | 40 mm                       |
| Largeur            | 90 mm                       |
| Longueur           | 2000 mm                     |
| Section intérieure | 2400 - 2400 mm <sup>2</sup> |

#### Capacité

|                                                                 |    |
|-----------------------------------------------------------------|----|
| Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs) | 10 |
|-----------------------------------------------------------------|----|

#### Matière

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| Matière               | Polyvinylchloride (PVC) |
| Traitement de surface | Non traité              |
| Code RAL              | 9016                    |
| Couleur               | Blanc signalisation     |

#### Sécurité

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Résistance aux chocs IK | IK07 |
| Indice de protection IP | IP30 |

#### Normes

|                                                          |     |
|----------------------------------------------------------|-----|
| Convient pour l'intégrité fonctionnelle selon DIN4102-12 | Non |
|----------------------------------------------------------|-----|

#### Conditions d'utilisation

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Température de service | -5 - 60 °C |
|------------------------|------------|

#### Connectivité

|                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| Accessoires d'alignement | Profilé pré-équipé d'éclisses |
|--------------------------|-------------------------------|

#### Équipement

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| Nombre de cloisons            | 0     |
| Nombre de compartiments       | 1 - 2 |
| Nombre de cloisons clipsables | 1     |
| Éclisses incluses             | Oui   |
| Avec film de protection       | Non   |

#### Durabilité

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Conformité REACH             | Oui |
| Conforme à la directive RoHS | Oui |

### Illustrations | dessins

