



LF4009009010

Leitungsführungskanal aus PVC LF 40x90mm reinweiß

**Technische Eigenschaften**

**Abmessungen**

Höhe	40 mm
Breite	90 mm
Länge	2000 mm
Lichter innerer Querschnitt	2400 - 2400 mm <sup>2</sup>

**Kapazität**

Max. Anzahl der Kabel (Ø11mm, 50% gefüllt, ohne Geräte)	10
---	----

**Werkstoff**

Werkstoff	Polyvinylchlorid (PVC)
Oberfläche	Unbehandelt
RAL Nummer	9010
Farbe	Reinweiss

**Sicherheit**

Stoßfestigkeit IK	IK07
Schutzart IP	IP30

**Normen**

Geeignet für Funktionserhalt nach DIN4102-12	Nein
--	------

**Einsatzbedingungen**

Betriebstemperatur	-5 - 60 °C
--------------------	------------

**Anschlussmöglichkeiten**

Kanalverbindung	Vormontierte Kupplungen
-----------------	-------------------------

**Ausstattung**

Anzahl der Trennwände	0
Kammeranzahl	1 - 2
Anzahl steckbare Trennwände	1
Mit Kabelhalteklemme	Ja
Mit Schutzfolie	Nein

**Abbildungen | Zeichnungen**

