



LF4009009010

Goulotte 40090,blanc paloma

Caractéristiques techniques

Dimensions

Hauteur	40 mm
Largeur	90 mm
Longueur	2000 mm
Section intérieure	2400 - 2400 mm ²

Capacité

Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs)	10
---	----

Matière

Matière	Polyvinylchloride (PVC)
Traitement de surface	Non traité
Code RAL	9010
Couleur	Blanc pur

Sécurité

Résistance aux chocs IK	IK07
Indice de protection IP	IP30

Normes

Conviens pour l'intégrité fonctionnelle selon DIN4102-12	Non
--	-----

Conditions d'utilisation

Température de service	-5 - 60 °C
------------------------	------------

Connectivité

Accessoires d'alignement	Profilé pré-équipé d'éclisses
--------------------------	-------------------------------

Equipement

Nombre de cloisons	0
Nombre de compartiments	1 - 2
Nombre de cloisons clipsables	1
Éclisses incluses	Oui
Avec film de protection	Non

Illustrations | dessins

