



LF4009009010

Kanal 1-fack, vit LF40090-0-9010

Tekniska egenskaper

Dimensioner

| | |
|-----------|-----------------------------|
| Höjd | 40 mm |
| Bredd | 90 mm |
| Längd | 2000 mm |
| Inre area | 2400 - 2400 mm ² |

Kapacitet

| | |
|---|----|
| Max. Antal kablar (Ø11mm, 50 % fyllnad, utan apparater) | 10 |
|---|----|

Material

| | |
|------------|-----------------------|
| Material | Polyvinylklorid (PVC) |
| Behandling | Obehandlad |
| RAL-kod | 9010 |
| Färg | Vit |

Säkerhet

| | |
|---------------------|------|
| Slagtålighet IK | IK07 |
| Kapslingsklass (IP) | IP30 |

Standarder

| | |
|--|-----|
| Lämplig för funktionell integritet enligt DIN4102-12 | Nej |
|--|-----|

Användningsförhållanden

| | |
|------------------|------------|
| Driftstemperatur | -5 - 60 °C |
|------------------|------------|

Anslutning

| | |
|-------|----------------------------|
| Skarv | Förutrustad med kopplingar |
|-------|----------------------------|

Utrustning

| | |
|-------------------------------|-------|
| Antal partitioner | 0 |
| Antal fack | 1 - 2 |
| Antal anslutbara mellanväggar | 1 |
| Kabelhållare medföljer | Ja |
| Med skyddsfilm | Nej |

Illustrationer | teckningar

