



VU12NE

Ormar, Volta, PŽ, IP30, 1x12M

Tehničke karakteristike

Napon

Nazivni napon	400 - 400 V
---------------	-------------

Instalacija, montaža

Pogodno za korištenje na otvorenom/vani	Ne
Montiranje na	PŽ montaža

Električna struja

Nazivna struja	63 A
----------------	------

Oprema

Broj šina	1
Broj redova	1
Broj sekcija u širinu	1
Sa bravom	Ne
Ima N klemni blok	Ne

Kapacitet

Broj modula	12
Broj klemna za polumodule po šini	24

Funkcije

Sa uvodima za provodnike	Da
--------------------------	----

Dimenzije

Visina	356 mm
Širina	348 mm
Dubina	98 mm
Ugrađena visina	340 mm

Poklopac, vrata

Broj vrata ormara	1
-------------------	---

Dimenzije

Ugrađena širina	314,50 mm
-----------------	-----------

Poklopac, vrata

Broj brava	0
------------	---

Dimenzije

Ugrađena dubina	89 mm
Broj jedinica širine	12

Poklopac, vrata

Vrata/poklopac je proziran	Ne
----------------------------	----

Povezivost

Vrsta montaže	Montaža vijcima
---------------	-----------------

Materijali

Materijal	Plastika
RAL kod	9010
Boja	Čista bijela

Oprema

Ima klemni blok za uzemljenje	Da
Ima montažnu ploču	Ne

Materijali

UV otporno	Da
------------	----

Sigurnost

Zaštitna klasa	Izolacijska klasa II
Ingress Protection (IP) klasa	IP30
Vrsta zaključavanja	Uklopna brava Bez brave
Ispitivanje užarenom žicom	650 °C

Održivost

Usklađeno sa RoHS	Da
-------------------	----