



VU12NK

Mauerkasten, Volta, UPV, 1x12PLE

Technische Eigenschaften

Installation, Montage

Montage auf	Unterputz
-------------	-----------

Ausstattung

Anzahl der Schienen	1
---------------------	---

Anzahl Reihen	1
---------------	---

Mit Neutralleiterklemmenblock	Nein
-------------------------------	------

Kapazität

Anzahl Module	12
---------------	----

Funktionen

Mit Leitungseinführung	Ja
------------------------	----

Abmessungen

Höhe	355 mm
------	--------

Breite	330 mm
--------	--------

Tiefe	94,50 mm
-------	----------

Einbauhöhe	340 mm
------------	--------

Einbaubreite	314 mm
--------------	--------

Einbautiefe	90 mm
-------------	-------

Breite in Teilungseinheiten	12
-----------------------------	----

Konnektivität

Montageart	Schraubbefestigung
------------	--------------------

Werkstoff

Werkstoff	Kunststoff
-----------	------------

RAL Nummer	7035
------------	------

Farbe	Lichtgrau
-------	-----------

Ausstattung

Mit Erdungsklemmenblock	Nein
-------------------------	------

Mit Montageplatte	Nein
-------------------	------

Sicherheit

Schutzklasse	Schutzklasse II
--------------	-----------------

Stoßfestigkeit IK	IK07
-------------------	------

Glühdrahttest	650 °C
---------------	--------

Nachhaltigkeit

REACH-SVHC frei	Ja
-----------------	----

RoHS-konform	Ja
--------------	----