



VU12NK

**Vana rozvaděče volta pro zapuštění, VU12**

**Technické vlastnosti**

**Instalace, montáž**

Montáž	Zapuštěná montáž
--------	------------------

**Vybavení**

Počet lišt	1
Počet řad v rozvaděči	1
Má neutrální svorkovnici	Ne

**Kapacita**

Počet modulů	12
--------------	----

**Funkce**

Se vstupy potrubí	Ano
-------------------	-----

**Rozměry**

Výška	355 mm
Šířka	330 mm
Hloubka	94,50 mm
Vestavěná výška	340 mm
Vestavěná šířka	314 mm
Vestavěná hloubka	90 mm
Počet jednotek šířky	12

**Konektivita**

Druh montáže	Upevnění šrouby
--------------	-----------------

**Materiál**

Materiál	Umělá hmota
Kód RAL	7035
Barva	Světle šedá

**Vybavení**

Má uzemňovací svorkovnici	Ne
Montážní deska	Ne

**Bezpečnost**

Třída izolace	Třída izolacell
Mechanická odolnost IK	IK07
Test žhavicím drátem	650 °C

**Udržitelnost**

Bez REACh-SVHC	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano