



GS30016029

tehalit.WA Gniazdo SCHUKO 3-krotne połączenie WAGO montaż krawędziowy zielony

Właściwości techniczne

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy	16 A
-----------------	------

Częstotliwość

Częstotliwość	50 - 60 Hz
---------------	------------

Materiały

Kolor	Zielony
Kod RAL	6029
Wykończenie powierzchni	Mat
Materiał	Poliamid (PA)
Obróbka	Stan surowy

Wymiary

Wysokość	50 mm
Szerokość	180 mm
Głębokość	54 mm
Liczba jednostek	3

Rodzaj połączenia

Typ złącza/wtyku	Wago Winsta
Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego bez tulei	1,5 - 2,5 mm ²

Instalacja, montaż

Sposób montażu	Kanał ścienny z montażem przednim
----------------	-----------------------------------

Łączność

Rodzaj montażu	Modułowy
----------------	----------

Sprzęt

Typ złącza/wtyku gniazdo	SCHUKO
Obrócona wkładka centralna	Nie
Z pokrywą uchylną	Nie
Z okrągłym ochronnym bolcem uziemiającym	Nie
Z lampką sygnalizacyjną	Nie
Z zamkiem	Nie

Akcesoria

Posiada pole opisowe	Nie
Wstępnie wyposażony w	3x gniazda wtykowe

Pokrywa, drzwi

Typ pokrywy	Bez pokrywy
-------------	-------------

Pojemność

Liczba modułów	3
----------------	---

Bezpieczeństwo

Z zabezpieczeniem przed dziećmi	Tak
Odporność na uderzenie IK	IK07
Klasa ochrony przed wnikaniami (IP)	IP20

Funkcje

Z oświetleniem ewakuacyjnym	Nie
Z oświetleniem funkcyjnym	Nie

Identyfikacja

Z nadrukiem	Nie
-------------	-----

Dodatkowe informacje

Ochrona	Zwiększona ochrona styków (zabezpieczenie przed dziećmi)
---------	--

Odpowiednie do

BRx - Urządzenia Hager CEE

Zrównoważony rozwój

Bezhalogenowe	Tak
Zgodny z REACH – bez SVHC	Tak
Zgodność z RoHS	Tak

Ilustracje | Rysunki

