



LLA001

Lastscheider NH00, AC22, 3p, handbed.rechts, standaard

Technische eigenschappen

Zekering

Zekeringsgrootte	NH00
------------------	------

Uitvoering

Aantal polen	3
--------------	---

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	160 A
Nominale bedrijfsstroom bij AC23B	160 A

Installatie, montage

Aandraaimoment	10 - 10 NM
----------------	------------

Levensduur

Elektrische levensduur in aantal cycli	200
Maximale aantal mechanische schakelingen	1400

Vermogen

Totaal vermogensverlies onder IN	47 W
----------------------------------	------

Aansluiting

Aansluitdoorsnede massieve ader	95 mm ²
Aansluitdoorsnede soepele ader	95 mm ²

Afmetingen

Hoogte	50 mm
Breedte	280 mm
Lengte	590 mm

Spanning

Nominale isolatiespanning Ui	1000 V
Nominale stoothoudspanning Uimp	8000 V

Kabel

Kabeldoorvoer positie	Zijkant
-----------------------	---------

Duurzaamheid

REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja