



ZAH013L

**Verteilerleiste, KVS, 3 Hutschienen à 4.5 TE, 1 x D02-Sicherungssockel 3-polig**

**Technische Eigenschaften**

**Netzform**

|                       |               |      |
|-----------------------|---------------|------|
| Anschluss-/Steckertyp | Netzanschluss | Ohne |
|-----------------------|---------------|------|

**Konnektivität**

|            |                    |  |
|------------|--------------------|--|
| Montageart | Schraubbefestigung |  |
|------------|--------------------|--|

**Sicherheit**

|                                |      |  |
|--------------------------------|------|--|
| IP-Klasse (Ingress Protection) | IP30 |  |
|--------------------------------|------|--|

**Werkstoff**

|           |            |  |
|-----------|------------|--|
| Werkstoff | Kunststoff |  |
|-----------|------------|--|

|       |           |  |
|-------|-----------|--|
| Farbe | Lichtgrau |  |
|-------|-----------|--|

|            |      |  |
|------------|------|--|
| RAL Nummer | 7035 |  |
|------------|------|--|

|              |           |  |
|--------------|-----------|--|
| Produktfarbe | Lichtgrau |  |
|--------------|-----------|--|

**Abmessungen**

|      |        |  |
|------|--------|--|
| Höhe | 710 mm |  |
|------|--------|--|

|        |        |  |
|--------|--------|--|
| Breite | 100 mm |  |
|--------|--------|--|

|       |        |  |
|-------|--------|--|
| Tiefe | 160 mm |  |
|-------|--------|--|

**Frequenz**

|          |            |  |
|----------|------------|--|
| Frequenz | 50 - 60 Hz |  |
|----------|------------|--|

**Spannung**

|              |             |  |
|--------------|-------------|--|
| Nennspannung | 230 - 400 V |  |
|--------------|-------------|--|