



WL0040

**lumina - Comutador de lustre - branco**

**Características técnicas**

**Intensidade de corrente**

10 AX (100W LED (SBL))

**Instalação / montagem**

Montagem Encastre

**Tensão**

Tensão nominal 250 V

**Frequência**

Frequência 50 - 60 Hz

**Materiais**

Cor Branco trânsito

Código RAL 9016

Acabamento Brilhante

Material Metal  
Plástico

Tratamento Sem tratamento

0 %

**Identificação**

Sistema de montagem Elemento básico

**Conectividade**

Tipo de montagem Montagem com garras  
Ligaçao com parafuso

Com fixação por garras Sim

**Comandos e sinalizadores**

Número de teclas (gang) 2

**Dimensões**

Dimensões 71 x 71 mm

Profundidade da montagem 26 mm

Profundidade de montagem das caixas de encastrar 35 mm

**Índice de proteção**

Índice de proteção IP IP20

Resistência ao impactos IK IK05

**Arquitetura**

Tipo de orgão de comando Tecla dupla

**Intensidade de corrente**

Corrente nominal 10 A

**Textos**

Modo de instalação Com garras de expansão  
Para fixação por parafuso

Iluminação Sem lâmpada luminescente

Modo de comutação Série

**Sustentabilidade**

Conformidade RoHS Sim