



WL0040

**Spínač sériový, řazení 5, bílá lesk**

**Technické vlastnosti**

**Elektrický proud**

Spínací proud 10 AX (100W LED (SBL))

**Instalace, montáž**

Montáž Zapuštěná montáž

**Napětí**

Jmenovité napětí 250 V

**Frekvence**

Frekvence 50 - 60 Hz

**Materiál**

Barva Dopravní bílá

Kód RAL 9016

Povrchová úprava Lesklý

Materiál Kov  
Umělá hmota

Povrch Neošetřený

Obsahuje recyklovaný materiál (% celkové hmotnosti plastu) 0 %

**Identifikace**

Montážní uspořádání Základní prvek

**Konektivita**

Druh montáže Upevnění příchýtkou  
Šroubovací přípojka

**Ovládací prvky a indikátory**

Počet tlačítek 2

**Rozměry**

Rozměry 71 x 71 mm

Vestavěná hloubka 26 mm

Vestavěné krabice pro hloubkovou zapuštěnou montáž 35 mm

**Bezpečnost**

Mechanická odolnost IK IK05

**Elektrický proud**

Jmenovitý proud 10 A

**Texty**

Způsob montáže S rozpěrnými příchýtkami  
Pro přišroubování

Osvětlení Bez doutnavky

Tlačítko Ne

**Udržitelnost**

V souladu se směrnicí RoHS Ano