



WL0043

Spínač sériový, řazení 5, bílá lesk černá mat

Technické vlastnosti

Elektrický proud

Spínací proud 10 AX (100W LED (SBL))

Instalace, montáž

Montáž Zapuštěná montáž

Napětí

Jmenovité napětí 250 V

Frekvence

Frekvence 50 - 60 Hz

Materiál

Barva Černá

Kód RAL 9004

Povrchová úprava Matná

Materiál Kov
Umělá hmota

Povrch Lakované

Obsahuje recyklovaný materiál (% celkové hmotnosti plastu) 0 %

Identifikace

Montážní uspořádání Základní prvek

Konektivita

Druh montáže Upevnění příchýtkou
Šroubovací přípojka

Ovládací prvky a indikátory

Počet tlačítek 2

Rozměry

Rozměry 71 x 71 mm

Vestavěná hloubka 26 mm

Vestavěné krabice pro hloubkovou zapuštěnou montáž 35 mm

Bezpečnost

Mechanická odolnost IK IK05

Elektrický proud

Jmenovitý proud 10 A

Texty

Způsob montáže S rozpěrnými příchýtkami
Pro přišroubování

Osvětlení Bez doutnavky

Tlačítko Ne

Udržitelnost

V souladu se směrnicí RoHS Ano