



BRAP651301ELN

**Sokkel voor installatiekanaal in gean. aluminium 65x130 mm**

**Technische karakteristieken**

**Afmetingen**

Hoogte	65 mm
Breedte	130 mm
Lengte	2000 mm

**Deksel, deur**

Aantal deksels	1
breedte deur 1	80 mm
Deur 2	0 mm
breedte deur 3	0 mm

**Afmetingen**

Binnendoorsnede	7200 - 7200 mm <sup>2</sup>
-----------------	-----------------------------

**Capaciteit**

Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, met apparaten)	19
Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, zonder apparaten)	37

**Compatibiliteit**

Compatibel formaat voor apparaatinstallatie	Standaard 60 mm, CEE, Ecoline, KNX
---	------------------------------------

**Installatie, montage**

Bodemperforatie	Nee
-----------------	-----

**Materiaal**

Materiaal	Aluminium
Oppervlaktebehandeling	Geanodiseerd
Kleur	Aluminium

**Veiligheid**

Slagvastheid IK	IK08
Beschermingsgraad IP	IP40

**Gebruiksvoorwaarden**

Bedrijfstemperatuur	-5 - 90 °C
---------------------	------------

**Connectiviteit**

Kabelgootverbinding	Koppelstiften als afzonderlijke referentie
---------------------	--

**Uitrusting**

Met kabelhouders	Nee
Aantal kabelhouders per meter	0
Met beschermfolie	Ja

**Duurzaamheid**

REACH conform	Ja
RoHS conform	Ja

Afbeeldingen | tekeningen

