



BRAP651301ELN

Canal portamecanismos, en aluminio anodizado natural, de 65x130 mm

Características técnicas

Dimensiones

Altura	65 mm
Anchura	130 mm
Longitud	2000 mm

Cubierta, puerta

Número de tapas montables	1
Anchura de la cubierta 1	80 mm
Anchura de la cubierta 2	0 mm
Anchura de la cubierta 3	0 mm

Dimensiones

Sección transversal interior	7200 - 7200 mm ²
------------------------------	-----------------------------

Capacidad

N.º máximo de cables (Ø11mm, 50 % de ocupación, con dispositivos)	19
N.º máximo de cables (Ø11mm, 50 % de ocupación, sin dispositivos)	37

Compatibilidad

Formato de apartamento compatible	Universal 60 mm, CEE, Ecoline, EIB
-----------------------------------	------------------------------------

Instalación, montaje

Perforación de base	No
---------------------	----

Materiales

Material	Aluminio
Tratamiento	Anodizado
Colour	Aluminio

Seguridad

Resistencia al impacto IK	IK08
Índice de protección IP	IP40

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento	-5 - 90 °C
-------------------------------	------------

Conectividad

Acoplamiento de canal	Pasadores de acoplamiento como referencia independiente
-----------------------	---

Equipo

Clip de fijación de cable incluido	No
Número de retenedores de cable por metro	0
Con película protectora	Sí

Sostenibilidad

Sin halógenos	Sí
REACH - libre de SVHC	Sí
Conforme con RoHS	Sí

Ilustraciones e imágenes

