



BRAP651301ELN

Brüstungskanalunterteil tehalit.BRAP 65x130mm Aluminium, natureloxiert

Technische Eigenschaften

Abmessungen

Höhe	65 mm
Breite	130 mm
Länge	2000 mm

Abdeckung, Tür

Anzahl der einsetzbaren Oberteile	1
Oberteilbreite 1	80 mm
Oberteilbreite 2	0 mm
Oberteilbreite 3	0 mm

Abmessungen

Lichter innerer Querschnitt	7200 - 7200 mm ²
-----------------------------	-----------------------------

Kapazität

Max. Anzahl der Kabel (Ø11mm, 50% gefüllt, mit Geräten)	19
Max. Anzahl der Kabel (Ø11mm, 50% gefüllt, ohne Geräte)	37

Kompatibilität

Format Geräteeinbaumöglichkeit	Standard 60 mm, CEE, Ecoline, EIB
--------------------------------	-----------------------------------

Installation, Montage

Bodenlochung	Nein
--------------	------

Werkstoff

Werkstoff	Aluminium
Oberfläche	Eloxiert
Farbe	Aluminium

Sicherheit

Stoßfestigkeit IK	IK08
IP-Klasse (Ingress Protection)	IP40

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-5 - 90 °C
--------------------	------------

Konnektivität

Kanalverbindung	Extra Kupplungsstifte
-----------------	-----------------------

Ausstattung

Kabelhalteklammer im Lieferumfang enthalten	Nein
Anzahl Kabelklammer pro Meter	0
Mit Schutzfolie	Ja

Nachhaltigkeit

REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja

Abbildungen | Zeichnungen

