



BRAP65130ELN

Base BRAP 65x130

Características técnicas

Dimensões

| | |
|-------------|---------|
| Altura | 65 mm |
| Largura | 130 mm |
| Comprimento | 2000 mm |

Tampa, porta

| | |
|----------------------------|-------|
| Número de tampas montáveis | 1 |
| Largura da tampa 1 | 80 mm |
| Largura da tampa 2 | 0 mm |
| Largura da tampa 3 | 0 mm |

Dimensões

| | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Secção transversal interior | 7200 - 7200 mm ² |
|-----------------------------|-----------------------------|

Capacidade

| | |
|--|----|
| Número máx. de cabos (Ø11 mm, 50% preenchidos, com dispositivos) | 19 |
| Número máx. de cabos (Ø11 mm, 50% preenchidos, sem dispositivos) | 37 |

Compatibilidade

| | |
|--|-----------------------------------|
| Formato compatível com a instalação do dispositivo | Standard 60 mm, CEE, Ecoline, EIB |
|--|-----------------------------------|

Instalação / montagem

| | |
|--------------------|-----|
| Perfuração da base | Não |
|--------------------|-----|

Materiais

| | |
|------------|-----------|
| Material | Alumínio |
| Tratamento | Anodizado |
| Cor | Alumínio |

Índice de proteção

| | |
|----------------------------|------|
| Resistência ao impactos IK | IK08 |
| Índice de proteção IP | IP40 |

Condições de utilização

| | |
|------------------------------|------------|
| Temperatura de funcionamento | -5 - 90 °C |
|------------------------------|------------|

Connectividade

| | |
|-----------------------|---|
| Acoplamento de calhas | Pinos de acoplamento como referência separada |
|-----------------------|---|

Equipamento

| | |
|--|-----|
| Clipe de fixação de cabos incluído | Não |
| Número de fixadores de cabos por metro | 0 |
| Com película protetora | Sim |

Sustentabilidade

| | |
|-----------------------|-----|
| Livre de halógeno | Sim |
| REACH - livre de SVHC | Sim |
| Conformidade RoHS | Sim |

Imagens e esquemas

