



FU42AN

### Caja componible emp. vegaD para 1 kit eq.+2filas,48M,837x550x182mm s/puerta

#### Características técnicas

##### Instalación, montaje

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| Adecuado para uso en exteriores | No        |
| Montaje en                      | Empotrado |

##### Corriente eléctrica

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| Corriente nominal asignada | 160 A |
|----------------------------|-------|

##### Equipo

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| Número de carriles                | 2  |
| Número de filas                   | 4  |
| Número de sección en anchura      | 2  |
| Con cierre                        | No |
| Tiene bloque de terminales neutro | No |

##### Capacidad

|                   |    |
|-------------------|----|
| Número de módulos | 96 |
|-------------------|----|

##### Dimensiones

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Altura                      | 837 mm |
| Anchura                     | 600 mm |
| Profundidad                 | 182 mm |
| Anchura de instalación      | 550 mm |
| Profundidad de montaje      | 110 mm |
| Número de unidades de ancho | 24     |

##### Cubierta, puerta

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| La puerta/cubierta es transparente | No |
|------------------------------------|----|

##### Conexión

|   |   |
|---|---|
| Número de entradas de conductos de cables | 4 |
|---|---|

##### Materiales

|            |                   |
|------------|-------------------|
| Material   | Metal<br>Plástico |
| Código RAL | 9010              |
| Colour     | Blanco puro       |

##### Equipo

|   |    |
|---|----|
| Tiene bloque de terminales de conexión a tierra | No |
| Tiene placa de montaje                          | No |

##### Seguridad

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| Clase de protección     | Clase de aislamiento II |
| Índice de protección IP | IP30                    |
| Tipo de cerradura       | Sin bloqueo             |

##### Sostenibilidad

|                   |    |
|-------------------|----|
| Conforme con RoHS | Sí |
|-------------------|----|