



VP36M

**Coffret, Vector, polycarbonate, porte transparente, IP65, 2x18M, 300x500x160 mm**

**Caractéristiques techniques**

**Installation, montage**

Montage	En saillie
---------	------------

**Courant électrique**

Courant assigné nominal	63 A
-------------------------	------

**Equipement**

Nombre de rails	3
Nombre rangées	3
Nombre de travée de large	1
Avec fermeture	Oui
Borne à conducteur neutre	Non

**Capacité**

Nombre de modules	36
-------------------	----

**Dimensions**

Hauteur	500 mm
Largeur	300 mm
Profondeur	160 mm

**Cache, porte**

Nombre de portes	1
------------------	---

**Dimensions**

Profondeur de montage	160 mm
Nombre d'unités de largeur	12

**Cache, porte**

Couvercle/porte transparent(e)	Oui
--------------------------------	-----

**Matière**

Matière	Plastique
Code RAL	7035
Couleur	Gris clair

**Equipement**

Borne de mise à la terre	Non
Plaque de montage incluse	Non

**Sécurité**

Classe de protection	Classe II
Indice de protection IP	IP65
Type de verrouillage	Triangle 7 mm
GWT tenue au fil incandescent	850 °C

**Durabilité**

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----