



VP36M

**Quadro policarbonato, Vector, porta trasparente 300x500x160 mm IP65, 2x18M**

**Caratteristiche tecniche**

**Installazione, montaggio**

Montaggio su	Montaggio a parete
--------------	--------------------

**Corrente**

Corrente nominale	63 A
-------------------	------

**Equipaggiamento**

Numero di guide DIN	3
---------------------	---

Numero di file	3
----------------	---

Numero di sezioni in larghezza	1
--------------------------------	---

Con serratura	Si
---------------	----

Con morsettiera di neutro	No
---------------------------	----

**Numero di moduli**

Numero di moduli	36
------------------	----

**Serie**

Altezza	500 mm
---------	--------

Larghezza	300 mm
-----------	--------

Profondità	160 mm
------------	--------

**Porta / coperchio**

Numero di porte del quadro elettrico	1
--------------------------------------	---

**Serie**

Profondità di installazione	160 mm
-----------------------------	--------

Numero di unità in larghezza	12
------------------------------	----

**Porta / coperchio**

Porta/frontale trasparente	Si
----------------------------	----

**Materiali**

Materiale	Plastica
-----------	----------

Codice RAL	7035
------------	------

Colore	Grigio chiaro
--------	---------------

**Equipaggiamento**

Con morsettiera di terra	No
--------------------------	----

Con piastra di montaggio	No
--------------------------	----

**Protezione**

Classe protezione	Isolamento classe II
-------------------	----------------------

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP65
---	------

Tipo di bloccaggio	3 lati 7 mm
--------------------	-------------

Grado di resistenza al filo incandescente GWT	850 °C
---	--------

**Sostenibilità**

Conformità ROHS	Si
-----------------	----