



LNH00100M6

**NH-Sicherungseinsatz NH00 gG AC690V 100A Kombi-Melder mit Metall-Griffflasche**

**Technische Eigenschaften**

**Architektur**

Auslösecharakteristik gG

**Sicherung**

Sicherungsgröße NH00

Sicherungscharakteristik gG

**Spannung**

Versorgungsspannungsart AC

Bemessungsbetriebsspannung Ue 690 - 690 V

Bemessungsspannung bei AC 50 Hz 690 - 690 V

**Elektrischer Strom**

Nennstrom 100 A

**Einsatzbedingungen**

Isoliert Nein

**Elektrische Hauptattribute**

Bemessungsschaltvermögen Icn nach IEC 60898-1 80 kA

**Leistung**

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom 7,50 W

**Abmessungen**

Höhe 59,50 mm

Breite 21 mm

Tiefe 79 mm

**Nachhaltigkeit**

Halogenfrei Ja

REACH-SVHC frei Ja

RoHS-konform Ja