



LNH00100M6

NH-Sicherungseinsatz NH00 gG AC690V 100A Kombi-Melder mit Metall-Grifflasche

Technische Eigenschaften

Architektur

Auslösecharakteristik

gG

Sicherung

Sicherungsgröße

NH00

Sicherungscharakteristik

gG

Spannung

Versorgungsspannungsart

AC

Bemessungsbetriebsspannung Ue

690 - 690 V

Bemessungsspannung bei AC 50 Hz

690 - 690 V

Elektrischer Strom

Nennstrom

100 A

Einsatzbedingungen

Isoliert

Nein

Elektrische Hauptattribute

Bemessungsschaltvermögen Icn nach IEC 60898-1

80 kA

Leistung

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom

7,50 W

Abmessungen

Höhe

59,50 mm

Breite

21 mm

Tiefe

79 mm

Nachhaltigkeit

Halogenfrei

Ja

REACH-SVHC frei

Ja

RoHS-konform

Ja