



LNH00100M6

**Fusible à couteaux HPC NH00 gG AC690V 100A indicateur combiné patte métallique**

**Caractéristiques techniques**

**Architecture**

Courbe gG

**Fusible**

Taille de l'élément fusible NH00

Caractéristique du fusible gG

**Tension**

Type de tension d'alimentation AC

Tension assignée d'emploi Ue 690 - 690 V

Tension assignée CA 50 Hz 690 - 690 V

**Courant électrique**

Courant assigné nominal 100 A

**Conditions d'utilisation**

Isolé Non

**Principaux attributs électriques**

Pouvoir de coupure assigné Icn sous AC selon IEC60898-1 80 kA

**Puissance**

Puissance dissipée totale sous IN 7.50 W

**Dimensions**

Hauteur 59.50 mm

Largeur 21 mm

Profondeur 79 mm

**Durabilité**

Sans halogène Oui

Conformité REACH Oui

Conforme à la directive RoHS Oui