



LNH00100M6

**Fusible à couteaux HPC NH00 gG AC690V 100A indicateur combiné patte métallique**

**Caractéristiques techniques**

**Architecture**

Courbe

gG

**Fusible**

Taille de l'élément fusible

NH00

Caractéristique du fusible

gG

**Tension**

Type de tension d'alimentation

AC

**Courant électrique**

Courant assigné nominal

100 A

**Conditions d'utilisation**

Isolé

Non

**Principaux attributs électriques**

Pouvoir de coupure assigné Icn sous AC selon IEC60898-1

80 kA

**Puissance**

Puissance dissipée totale sous IN

7.50 W

**Dimensions**

Hauteur

59.50 mm

Largeur

21 mm

Profondeur

79 mm

**Durabilité**

Sans halogène

Oui

Conformité REACH

Oui

Conforme à la directive RoHS

Oui