



LNH00100M6

Wkładka bezp. nożowa NH00 wskaźnik podwójny uchwyt nieizolowany gG 100A 690VAC

Właściwości techniczne

Architektura

Charakterystyka wyzwalania gG

Bezpiecznik

Rozmiar wkładki bezpiecznikowej NH00

Charakterystyka bezpiecznika gG

Napięcie

Typ napięcia zasilania AC

Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC) 690 - 690 V

Napięcie znamionowe dla AC 50 Hz 690 - 690 V

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy 100 A

Warunki użytkowania

Izolowany Nie

Główne atrybuty elektryczne

Znamionowa zwarciowa zdolność wyłączenia Icn zgodnie z IEC 60898-1 80 kA

Moc

Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego 7,50 W

Wymiary

Wysokość 59,50 mm

Szerokość 21 mm

Głębokość 79 mm

Zrównoważony rozwój

Bezhalogenowe Tak

Zgodny z REACH - bez SVHC Tak

Zgodność z RoHS Tak