



UDM3306R12

Montážní rám, velikost 3, otvor R12, průměr 306 mm

Technické vlastnosti

Rozměry

Šířka	360 mm
Délka	360 mm
Průměr	306 mm
Tloušťka materiálu	4 mm
Jmenovitá velikost	340 mm

Instalace, montáž

Montážní otvor	Kulatý
----------------	--------

Instrukce

Údržba podlah	Suché
---------------	-------

Materiál

Materiál	Ocel
Barva	Zinek
Povrch	Pozink

Kryt, dveře

Montážní otvor krytu	Ano
----------------------	-----

Udržitelnost

Neobsahuje halogeny	Ano
Bez REACh-SVHC	Ano
V souladu se směrnici RoHS	Ano

Ilustrace a výkresy

