



FWK3991600VERZ

Goulotte zinguée resistante au feu L. 1000mm

Caractéristiques techniques

Sécurité

Classe de résistance au feu	I90
-----------------------------	-----

Architecture

Nombre de côtés résistants au feu	4
-----------------------------------	---

Installation, montage

Perforation de socle	Oui
----------------------	-----

Dimensions

Hauteur	142 mm
Largeur	200 mm
Longueur	1000 mm
Hauteur intérieure	102 mm
Largeur intérieur	159 mm
Section intérieure / utile	16218 - 16218 mm ²

Capacité

Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs)	65
---	----

Matière

Matériau	Plâtre Acier
----------	-----------------

Traitement

	Galvanisé
--	-----------

Equipement

Matériaux en plaque	Acier
---------------------	-------

Matière

Couleur	Zingué
---------	--------

Equipement

Nombre d'agrafes par mètre	0
----------------------------	---

Peut être cloisonné	Oui
---------------------	-----

Nombre de cloisons clipsables	0
-------------------------------	---

Avec film de protection	Non
-------------------------	-----

Durabilité

REACH-sans SVHC	Oui
-----------------	-----

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----

Photos | dessins

