



FWK3991600VERZ

Goulotte zinguée resistante au feu L. 1000mm

Caractéristiques techniques

Sécurité

Classe de résistance au feu

I90

Architecture

Nombre de côtés résistants aux feu

4

Installation, montage

Perforation de socle

Oui

Dimensions

Hauteur

142 mm

Largeur

200 mm

Longueur

1000 mm

Hauteur intérieure

102 mm

Largeur intérieur

159 mm

Section intérieure

16218 - 16218 mm²

Capacité

Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs)

65

Matière

Matière

Plâtre

Acier

Traitement de surface

Galvanisé

Equipement

Matière de la gaine

Acier

Matière

Couleur

Zinc

Equipement

Nombre d'agrafes par mètre

0

Peut être cloisonné

Oui

Nombre de cloisons clipsables

0

Avec film de protection

Non

Durabilité

Conformité REACH

Oui

Conforme à la directive RoHS

Oui

Illustrations | dessins

