



LE18P10

Wstawka kalibrująca D02 E18 10A PH02-10 czerwony

Właściwości techniczne

Bezpiecznik

Rozmiar wkładki bezpiecznikowej D02

Rodzaj połączenia

Rodzaj oprawy lampy E18

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy 10 A

Wymiary

Wysokość 17 mm

Szerokość 17 mm

Długość 10,50 mm

Zrównoważony rozwój

Bezhalogenowe Tak

Zgodny z REACH – bez SVHC Tak

Zgodność z RoHS Tak