



LE18P10

Wstawka kalibrująca D02 E18 10A PH02-10 czerwony

Właściwości techniczne

Bezpiecznik

Rozmiar wkładki bezpiecznikowej	D02
---------------------------------	-----

Rodzaj połączenia

Rodzaj oprawy lampy	E18
---------------------	-----

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy	10 A
-----------------	------

Wymiary

Wysokość	17 mm
----------	-------

Szerokość	17 mm
-----------	-------

Długość	10,50 mm
---------	----------

Zrównoważony rozwój

Bezhalogenowe	Tak
---------------	-----

Zgodny z REACh – bez SVHC	Tak
---------------------------	-----

Zgodność z RoHS	Tak
-----------------	-----