



FU42LN

### Quadro da incasso equipaggiato IP41 H837 96 moduli vegaD

#### Caratteristiche tecniche

##### Installazione, montaggio

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| Adatto per l'uso esterno | No                  |
| Montaggio su             | Montaggio a incasso |

##### Corrente

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Corrente nominale | 160 A |
|-------------------|-------|

##### Equipaggiamento

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| Numero di guide DIN            | 4  |
| Numero di file                 | 4  |
| Numero di sezioni in larghezza | 2  |
| Con serratura                  | No |
| Con morsettiera di neutro      | No |

##### Numero di moduli

|                  |    |
|------------------|----|
| Numero di moduli | 96 |
|------------------|----|

##### Serie

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Altezza                      | 837 mm |
| Larghezza                    | 600 mm |
| Profondità                   | 150 mm |
| Larghezza di montaggio       | 550 mm |
| Profondità di installazione  | 110 mm |
| Numero di unità in larghezza | 24     |

##### Porta / coperchio

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Porta/frontale trasparente | No |
|----------------------------|----|

##### Connezzione

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Numero di ingressi per tubi | 4 |
|-----------------------------|---|

##### Materiali

|            |                     |
|------------|---------------------|
| Materiale  | Metallo<br>Plastica |
| Codice RAL | 9010                |
| Colore     | Bianco puro         |

##### Equipaggiamento

|                          |    |
|--------------------------|----|
| Con morsettiera di terra | No |
| Con piastra di montaggio | No |

##### Protezione

|                                         |                      |
|-----------------------------------------|----------------------|
| Classe protezione                       | Isolamento classe II |
| Resistenza agli urti IK                 | IK07                 |
| Classe di protezione dall'ingresso (IP) | IP30                 |
| Tipo di bloccaggio                      | Senza serratura      |

##### Sostenibilità

|                 |    |
|-----------------|----|
| Conformità ROHS | Sì |
|-----------------|----|