



WH101812E

**Insert: Interrupteur rotatif S5/1 pôle**

**Caractéristiques techniques**

**Tension**

Tension nominale	250 - 250 V
Tension nominale	250 V

**Installation, montage**

Montage	Encastré En saillie
---------	------------------------

**Sécurité**

Indice de protection IP	IP20
-------------------------	------

**Courant électrique**

Courant assigné nominal	25 A
-------------------------	------

**Dimensions**

Dimensions	46 x 58 mm
Profondeur	63 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	45 mm

**Matière**

Matière	Duroplast
Traitement de surface	Non traité

**Architecture**

Type d'organe de commande	Rotatif
---------------------------	---------

**Textes**

Type de commutation	Schéma interrupteur 3 paliers 5/1-pôle, 0-1-2-3
Type de raccordement	Avec bornes à vis

**Durabilité**

Sans halogène	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui