



WH101812F

Insert: Interrupteur rotatif S5 / 1 pôle avec plaque de fixation

Caractéristiques techniques

Tension

Tension nominale	250 - 250 V
Tension nominale	250 V

Installation, montage

Montage	Encastré En saillie
---------	------------------------

Sécurité

Indice de protection IP	IP20
-------------------------	------

Courant électrique

Courant assigné nominal	25 A
-------------------------	------

Dimensions

Dimensions	77 x 77 mm
Profondeur	63 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	45 mm

Matière

Matière	Duroplast
Traitement de surface	Non traité

Architecture

Type d'organe de commande	Rotatif
---------------------------	---------

Textes

Type de commutation	Schéma interrupteur 3 paliers 5/1-pôle, 0-1-2-3
Type de raccordement	Avec bornes à vis

Durabilité

Sans halogène	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui