



WL0030

## lumina Łącznik krzyżowy, biały

### Właściwości techniczne

#### Prąd elektryczny

Prąd załączania 10 AX (100W LED (SBL))

#### Instalacja, montaż

Sposób montażu Montaż podtynkowy

#### Napięcie

Napięcie znamionowe 250 V

#### Częstotliwość

Częstotliwość 50 - 60 Hz

#### Materiały

Kolor Biały

Kod RAL 9016

Wykończenie powierzchni Połysk

Materiał Metal  
Tworzywo sztuczne

Obróbka Stan surowy

Zawiera materiał z recyklingu (% całkowitej masy plastiku) 0 %

#### Identyfikacja

Konfiguracja elementów Element podstawowy

#### Łączność

Rodzaj montażu Mocowanie za pomocą pazurów  
Połączenie śrubowe

Z mocowaniem pazurowym Tak

#### Elementy sterujące i wskaźniki

Liczba przycisków 1

#### Wymiary

Wymiary 71 x 71 mm

Zakres głębokości wbudowania 26 mm

Wbudowane puszkki podtynkowe 35 mm

#### Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) IP20

Odporność na uderzenie IK IK05

#### Architektura

Element sterujący/obsługowy Klawisz pojedynczy

#### Prąd elektryczny

Prąd znamionowy 10 A

#### Dodatkowe informacje

Montaż Z pazurkami rozporowymi  
Do mocowania śrubowego

Oświetlenie Bez lampy jarzeniowej

Rodzaj łącznika krzyżowy

#### Zrównoważony rozwój

Zgodność z RoHS Tak