



LNH30455M4T

**NH-Sicherungseinsatz NH3 gTr 400V 455A Mittenmelder Griffflasche spannungsführend**

**Technische Eigenschaften**

**Architektur**

Auslösecharakteristik gTr

**Sicherung**

Sicherungsgröße NH3

Sicherungscharakteristik gTr

**Spannung**

Versorgungsspannungsart AC

Bemessungsbetriebsspannung Ue 400 - 400 V

Bemessungsspannung bei AC 50 Hz 400 - 400 V

**Elektrischer Strom**

Nennstrom 455 A

**Einsatzbedingungen**

Isoliert Nein

**Elektrische Hauptattribute**

Bemessungsschaltvermögen Icn nach IEC 60898-1 100 kA

**Leistung**

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom 31,20 W

**Abmessungen**

Höhe 150 mm

Breite 73 mm

Tiefe 80 mm

**Nachhaltigkeit**

Halogenfrei Ja

REACH-SVHC frei Ja

RoHS-konform Ja