



LNH30455M4T

Pojistka nožová NH3 gTr 400V 315kVA, 455A M

Technické vlastnosti

Architektura

Vypínací charakteristika gTr

Pojistka

Velikost pojistky NH3

Charakteristika pojistek gTr

Napětí

Typ napájecího napětí AC

Provozní napětí AC 400 - 400 V

Jmenovité napětí při AC 50 Hz 400 - 400 V

Elektrický proud

Jmenovitý proud 455 A

Podmínky použití

Izolované Ne

Hlavní elektrické atributy

Jmenovitá zkratová vypínací schopnost Icn AC podle IEC 60898-1 100 kA

Výkon

Celkový ztrátový výkon při jmenovitém proudu 31,20 W

Rozměry

Výška 150 mm

Šířka 73 mm

Hloubka 80 mm

Udržitelnost

Neobsahuje halogeny Ano

Bez REACh-SVHC Ano

V souladu se směrnicí RoHS Ano