




KB380Q

Kammschiene 3 polig 80A Stiftanschluss 16mm² 37 Module

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Nennstrom 80 A

Architektur

Polanzahl 3

Abmessungen

Länge 1000 mm

Spannung

Stoßspannungsfestigkeit U_{imp} 4000 V

Bemessungsbetriebsspannung U_e 230 - 400 V

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter 16 mm²

Anschluss-/Steckertyp Phasenschiene mit Stift

Kapazität

Anzahl Module 39

Nachhaltigkeit

RoHS-konform Ja