



KB380B

Puente de unión de lengüeta 3P, 16 mm², 80A, 57M

Características técnicas

Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada 80 A

Arquitectura

Número de polos 3

Dimensiones

Longitud 1000 mm

Tensión

Resistencia a picos de tensión asignada (Uimp) 4000 V

Tensión asignada de empleo en alterna 230 - 400 V

Conexión

Sección transversal de conductor rígido 16 mm²

Tipo de conector/toma de corriente Barra de fase con horquilla

Capacidad

Número de módulos 57

Sostenibilidad

Conforme RoHS Sí