



M1647TRAN

M 1647 MINI-SNAP TRANSLUCIDE

Caractéristiques techniques

Dimensions

Hauteur	7 mm
Largeur	6 mm
Longueur	2000 mm
Section intérieure / utile	25 - 25 mm ²

Capacité

Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs)	0
-----------------------------------------------------------------	---

Matières

Matière	Polyvinylchloride (PVC)
Traitement	Non traité

Normes

Conviens pour l'intégrité fonctionnelle selon DIN4102-12	No
----------------------------------------------------------	----

Conditions d'utilisation

Température de service	-5 - 60 °C
------------------------	------------

Connectivité

Accessoires d'alignement goulotte	Sans éclisses
-----------------------------------	---------------

Equipement

Nombre de cloisons	0
Nombre de cloisons clipsables	0
Éclisses incluses	No
Avec film de protection	No

Durabilité

Sans halogène	Oui
Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui

Illustrations | dessins

