



M1647TRAN

## M 1647 MINI-SNAP TRANSLUCIDE

### Caractéristiques techniques

#### Dimensions

Hauteur	7 mm
Largeur	6 mm
Longueur	2000 mm
Section intérieure	25 - 25 mm <sup>2</sup>

#### Capacité

Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs)	0
---	---

#### Matière

Matière	Polyvinylchloride (PVC)
Traitement de surface	Non traité

#### Normes

Conviens pour l'intégrité fonctionnelle selon DIN4102-12	Non
--	-----

#### Conditions d'utilisation

Température de service	-5 - 60 °C
------------------------	------------

#### Connectivité

Accessoires d'alignement	Sans écisses
--------------------------	--------------

#### Equipement

Nombre de cloisons	0
Nombre de cloisons clipsables	0
Écisses incluses	Non
Avec film de protection	Non

#### Durabilité

Sans halogène	Oui
Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui

### Illustrations | dessins

