



WH27140405C



kallysto.pro UP komplett: 2x Leucht-Impulstaster A-R Schwarz

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Taststrom	10 A
-----------	------

Spannung

Nennspannung	230 V
--------------	-------

Frequenz

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

Architektur

Steuer-/Bedienelement	Zweiteilige Taste
Polanzahl	2

Werkstoff

Farbe	Schwarz
Glanzgrad	Matt
Werkstoff	Duroplast
Oberfläche	Unbehandelt
Transparent	Ja
Enthält recyceltes Material (% des gesamten Kunststoffgewichts)	20 %
Rückwand Innenseite	Matt

Abmessungen

Höhe	94 mm
Breite	94 mm
Tiefe	46 mm
Einbautiefe	12 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen	34 mm

Installation, Montage

Montage auf	Unterputz
-------------	-----------

Bedienelemente und Anzeigen

Kontrollleuchte	Optisch
Anzahl der Tasten	2
Ausführung Taster	Serientaster
Mit Rückmeldekontakt	Nein

Anschlussmöglichkeiten

Anschluss-/Steckertyp	quickconnect
Mit Krallenbefestigung	Nein

Anschluss

Lampenfassung Typ	Stecksocket
Anschluss-/Steckertyp	Steckklemme

Sicherheit

Schutzart IP	IP20
Stoßfestigkeit IK	IK02

Zubehör

Mit Beschriftungsfeld	Nein
-----------------------	------

Texte

Zentralstücke	Das verwendete Zentralstück bestimmt die Funktion Schalter oder Taster
Aufdruck	Ohne Aufdruck
Montageart	Nur als Einzelgerät einsetzbar
Beleuchtung	Mit LED Leuchtpatrone gelb für Beleuchtung und Kontrollschaltung

Texte

Dichtung	Ohne Dichtung
Schaltart/Variante	Serientaster Wechsler
Anschlussart	Mit quickconnect-Steckklemmen

Geeignet für

kallysto Unterputz

Nachhaltigkeit

RoHS-konform Ja