



VU118F

**Kapsling delta, i plåt för infällnad i tunnvägg. Med dörr, 1x18 moduler**

**Tekniska egenskaper**

**Installation, montering**

Lämplig för utomhusinstallation	Nej
Montering	Infälld montering

**Elektrisk ström**

Märkström	63 A
-----------	------

**Utrustning**

Antal rader	1
Med lås	Nej

**Kapacitet**

Antal moduler	18
---------------	----

**Funktioner**

Med kabelgenomföringar	Ja
------------------------	----

**Dimensioner**

Höjd	286 mm
Bredd	426 mm
Djup	89 mm

**Skydd, dörr**

Antal dörrar	1
--------------	---

**Dimensioner**

Infällnadsbredd	397 mm
-----------------	--------

**Skydd, dörr**

Antal lås	0
-----------	---

**Dimensioner**

Inbyggnadsdjup	82 mm
Antal breddenheter	18

**Skydd, dörr**

Typ av handtag	Klaffhandtag med mekanism
Dörr/lock transparent	Nej

**Anslutning**

Typ av montering	Skruvmontering
------------------	----------------

**Material**

Material	Plast
RAL-kod	9010
Färg	Vit

**Utrustning**

Har monteringsplatta	Ja
----------------------	----

**Säkerhet**

Skyddsklass	Isoleringsklass I
Slagtålighet IK	IK07
Kapslingsklass (IP)	IP30
Låstyp	Utan lås
Glödtråds test	650 °C

**Hållbarhet**

RoHS-överensstämmelse	Ja
-----------------------	----