



WL0020

Вимикач універсальний Lumina, білий, 10AX/230В

Технічні характеристики

Електричний струм

Комутаційний струм 10 AX (100W LED (SBL))

Установлення, монтаж

Монтаж на Внутрішня установка

Напруга

Номінальна напруга 250 V

Частота

Частота 50 - 60 Hz

Матеріали

Colour Сигнальний білий

Код RAL 9016

Обробка поверхні Глянцевий

Матеріал Метал
Пластик

Обробка Необроблений

Містить перероблений матеріал (% від загальної ваги пластику) 0 %

Ідентифікація

Схема монтажу Базовий елемент

Підключення

Тип монтажу Гачкове кріплення
Гвинтове з'єднання

Елементи керування та індикатори

Кількість кнопок 1

Розміри

Розміри 71 x 71 mm

Вбудована глибина 26 mm

Вбудовувані коробки прихованого монтажу 35 mm

Безпека

Ударостійкість IK IK05

Електричний струм

Номінальний струм 10 A

Під'єднання

Тип роз'єму/штекера Гвинтова клемма

Тексти

Режим встановлення З розпірними лапками
Для гвинтового кріплення

Освітлення Без неонові лампи

Кнопка/однотактовий вимикач Ні

Sustainability

Відповідність RoHS Так