



WH27140403C



kallysto.pro UP komplett: 2x Leucht-Impulstaster A-R Lichtgrau

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Taststrom 10 A

Spannung

Nennspannung 230 V

Frequenz

Frequenz 50 - 60 Hz

Architektur

Steuer-/Bedienelement Zweiteilige Taste

Polanzahl 2

Werkstoff

Farbe Lichtgrau

Glanzgrad Matt

Werkstoff Duroplast

Oberfläche Unbehandelt

Transparent Ja

Enthält recyceltes Material (% des gesamten Kunststoffgewichts) 20 %

Rückwand Innenseite Matt

Abmessungen

Höhe 94 mm

Breite 94 mm

Tiefe 46 mm

Einbautiefe 12 mm

Einbautiefe Unterputz-Dosen 34 mm

Installation, Montage

Montage auf Unterputz

Bedienelemente und Anzeigen

Kontrollleuchte Optisch

Anzahl der Tasten 2

Ausführung Taster Serientaster

Mit Rückmeldekontakt Nein

Anschlussmöglichkeiten

Anschluss-/Steckertyp quickconnect

Mit Krallenbefestigung Nein

Anschluss

Lampenfassung Typ Stecksocket

Anschluss-/Steckertyp Steckklemme

Sicherheit

Schutzart IP IP20

Stoßfestigkeit IK IK02

Zubehör

Mit Beschriftungsfeld Nein

Texte

Zentralstücke Das verwendete Zentralstück bestimmt die Funktion Schalter oder Taster

Aufdruck Ohne Aufdruck

Montageart Nur als Einzelgerät einsetzbar

Beleuchtung Mit LED Leuchtpatrone gelb für Beleuchtung und Kontrollschaltung

Texte

Dichtung	Ohne Dichtung
Schaltart/Variante	Serientaster Wechsler
Anschlussart	Mit quickconnect-Steckklemmen

Geeignet für

kallysto Unterputz

Nachhaltigkeit

RoHS-konform	Ja
--------------	----