




WE045



Double InterBP Duo essensya double va-et-vient ou double poussoir à voyant pure

Caractéristiques techniques

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Architecture

Type d'organe de commande	Poussoir double
---------------------------	-----------------

Matière

Couleur	Blanc pur
Finition	Brillant
Matériau	Polycarbonate (PC)
Face arrière interne	Brillant

Dimensions

Hauteur	75 mm
Largeur	75 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	40 mm

Installation, montage

Montage sur	Encastré
-------------	----------

Commandes et indicateurs

Voyants	En accessoire
Nombre de touches	2
Type de bouton poussoir	Poussoir simple

Connectivité

Type de raccordement	QuickConnect
----------------------	--------------

Sécurité

Classe de protection (IP)	IP21
Résistance aux chocs IK	IK07

Conditions d'utilisation

Température de service	-10 - 35 °C
------------------------	-------------

Textes

Impression	Sans inscription
Type de raccordement	Avec borne Sanvis

Adapté à

essensya	
----------	--

Durabilité

Sans halogène	Oui
REACH-sans SVHC	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui