



KN10E

### QuickConnect PE-клема 2x16мм<sup>2</sup>+8x4мм<sup>2</sup> ширина 45мм

#### Технічні характеристики

##### Електричний струм

Номинальний струм	63 A
-------------------	------

##### Архітектура

Кількість полюсів	1
Тип полюса	1P

##### Розміри

Висота	33 mm
Ширина	45 mm
Глибина	34 mm

##### Напруга

Номинальна напруга	230 - 230 V
Номинальна напруга ізоляції U <sub>i</sub>	400 V

##### Матеріали

Матеріал	Поліамід (PA)
Код RAL	6032

##### Підключення

Тип з'єднання	З'єднання перо/пружина
---------------	------------------------

##### Під'єднання

Переріз входу й виходу із гвинтовим з'єднанням для гнучких провідників	1,5 - 25,0 mm <sup>2</sup>
З'єднувальна здатність верхньої та нижньої гвинтових клем із масивним кабелем	1,5 - 25,0 mm <sup>2</sup>

##### Sustainability

Без галогену	Так
REACH-SVHC free	Так
Відповідність RoHS	Так